



DMEDIA COMMERCE S.P.A.
Via ARETINA 25 50069 SIECI (FI) ITALIA
Tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057
Ass. TECNICA: TEL. +39 055 4206052 - E-MAIL: assist@d-mail.it

169400 - LAMPADA DA TAVOLO CONLENTE DI INGRANDIMENTO

Luce naturale e tenue - Prodotto di elevata qualità - Illumina ampie zone anche a distanza
Lunga durata - Design ergonomico - Grande lente a due livelli d'ingrandimento (2x - 8x)

Caratteristiche:

Modello N° 8611
Corrente in ingresso: 150 mA
Voltaggio: 230V CA
Frequenza: 50Hz
Potenza: 11W
Modello della lampadina: T4FCL10/2G/T
Portallampada: G23

campo dell'elettronica, chimica, delle pubblicazioni e della stampa, per chi colleziona francobolli, per chi raccoglie campioni biologici, per chi produce leghe, per chi crea gioielli, per la lettura, ecc.

presa di corrente. La lampada è pronta per l'uso.
3. Accendere la lampada con l'interruttore ON/OFF situato nella parte superiore.
4. Spostando la parte superiore della lampada, potete mettere la lente d'ingrandimento nella posizione desiderata. Il braccio regolabile è progettato per mettere la lente in qualsiasi posizione.

2. Per sostituire la lampadina la copertura trasparente (spessore 2mm) deve essere fissata.
3. Non lasciare la lente alla luce diretta del sole, pericolo di incendio.
4. In caso di danni, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante o da un tecnico autorizzato.
5. Per riparazioni o sostituzione della lampada, rivolgersi al fabbricante, al venditore o al servizio assistenza.

Uso:

ideale per professionisti, hobbysti, manifattori, ricamatrici ed estetisti.
Utile: Per chi lavora nel

Installazione e Funzionamento

1. Prima di usare la lampada, rimuovere l'imballaggio.
2. Mettere la spina in una

Attenzione:

1. Usare solo all'interno.



169400 - LAMPARA DE MESA CON LUPA

Luz natural y suave - Calidad imbatible. Proyección y zona de iluminación amplias
Larga duración - Diseño ergonómico - Lupa con doble potencia (2X-8X)

Características técnicas:

Modelo n.º: 8611
Corriente de entrada: 150mA
Voltaje nominal: AC230V
Frecuencia: 50Hz
Vataje nominal: 11W
Modelo bombilla: T4FCL10/2G/T
Soporte: G23

industria química, industria editorial e imprenta, colección de sellos, muestras biológicas, aleación quimica y joyerías, lectura, etc.

parte alta en On.
4. Para usar la lupa, cogérjala con las dos manos y moverla en la posición deseada. El brazo ajustable ha sido diseñado para sujetar la lupa en cualquier posición.

usarla sin la cubierta.
3. No dejar la lupa sin supervisión si se usa directamente bajo la luz solar o donde podría recibir la. Peligro de incendio.
4. Si el cable se estropea, contactar con un técnico cualificado o el productor para cambiarlo.
5. Contactar con un técnico cualificado o el productor o el distribuidor si la lámpara se estropea.

Gama de usos:

Ideal para usos profesionales, hobbies, artesanía, bordado y esteticistas.
Apto para: Electrónica,

Ajuste y funcionamiento:

1. Desenvolver toda la lámpara antes de usarla.
2. Enchufar la lámpara a una toma de corriente.
3. Encender la lámpara poniendo el interruptor On/Off que hay en la

Precaución:

1. Solo para uso en interiores.
2. Al cambiar la bombilla colocar siempre la cubierta transparente (2 mm de espesor). No



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
Bd. NATIONALE UNITE, NR.4 BL.106, PARTER, SECTOR 5
050122 BUCURESTI - ROMANIA
TEL/FAX. 021-336.04.44 - E-MAIL: office@dmail.ro

169400 - LAMPA DE BIROU CU LUPA

Lumina naturala si blanda - Bec cu durata indelungata de utilizare
Lentile 2x si 8x

Parametri

Model: 8611
Iesire curent: 150mA
Voltaj: AC230V
Frecventa: 50Hz
Vati: 11W
Model: T4FCL10/2G/T
Suport: G23

Setare si operare

1. Inainte de utilizare, indepartati ambalajul din jurul lampii.
2. Introduceti stecherul in priza - acum este gata de utilizare.
3. Porniti utilizand butonul on/off pozitionat in partea de sus.
4. Pt a pozitiona lupa in pozitia dorita, pridetii de lateral si mutati asa cum aveti nevoie. Capul ajustabil va permite sa pozitionati asa cum doriti.

Atentie:

1. Adecvat doar pt utilizare la interior.
2. Cand lampa este inlocuita, capacul transparent (gros de 2 mm)trebuie fixat. Nu utilizati aparatul fara sa pozitionati capacul transparent.
3. Nu lasati niciodata lentilele in razele soarelui sau in lumina directa. Poate provoca incendii.
4. Daca cablul extern este defect, acesta va fi inlocuit de catre producator

sau de personal autorizat.

GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare.

Intrebuintare:

Ideala pt profesionisti. Ideal pentru: electronisti, industrie chimica, colectionari de timbre, biologi. Etc.



D-MAIL VENDA DIRECTA SA
PARQUE MONSERATE - PAV. C - Z.I. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA
- PORTUGAL - TEL. +351 21 915 65 60 - FAX +351 21 915 65 69
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

169400 - CANDEEIRO DE SECRETARIA COM LUPA

Principal parâmetro:

Modelo n° 8611
Alimentação: 150mA
Voltagem: AC230V
Frequência: 50Hz
Potência: 11W
Modelo da lâmpada: T4FCL10/2G/T
Suporte da lâmpada: G23

Montagem e funcionamento

1. Antes de usar, remova primeiro todos os elementos de embalagem que envolvem a lâmpada.
2. Ligue a ficha a uma tomada elétrica situada num local próximo, a lâmpada está agora pronta para ser usada.
3. Ligue usando o botão On/Off localizado no topo do candeeiro.
4. Para colocar a lupa na posição desejada, basta agarrar nos dois lados do topo e movê-la para a posição desejada. O braço ajustável foi con-

cebido para se ajustar a qualquer posição desejada.

Cuidado:

1. Serve apenas para uso no domicílio.
2. Quando substituir a lâmpada, a cobertura transparente (2mm de espessura) deve ser fixa.
3. Não mude a lâmpada sem montar a cobertura transparente.
4. Nunca deixe a lente exposta à luz solar direta. Risco de incêndio.
5. Se o cabo de alimentação deste candeeiro esti-

ver danificado, deve ser substituído apenas pelo fabricante, pelo vendedor ou por pessoal qualificado para evitar danos no aparelho.
5. Se a lâmpada estiver partida e precisar de ser substituída, adquira uma nova lâmpada junto do vendedor ou do fabricante.

Utilização

ideal para profissionais, artistas, passatempos, bordar e trabalhos de esteticista.



D-MAIL S.R.O.
HRANIČNÍ 2253 - 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139 - FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

169400 - PRACOVNÍ LAMPA S LUPOU

Velice přirozené jemné - světlo, které osvětí i větší vzdálenost - Vysoká kvalita výrobku zaručuje dlouhou - životnost. Ergonomický design. - Velký objektiv se dvěma úrovněmi zvětšení (2x - 8x).

Vlastnosti:

Model č. 8611
Vstupní proud: 150 mA
Napětí: 230V
Frekvence: 50Hz
Výkon: 11W
Model žárovky: T4FCL10/2G/T
Objímka žárovky: G23

oblasti elektroniky, chemického průmyslu, publikace a tisk, pro ty, kteří sbírají známky, vyrábějí slitiny, vytvářejí šperky, pro čtení, vysívání atd.

tlačítka ON / OFF, které se nacházejí v horní části.
4. Pohybem lampy nahoru, nastavíte zvětšovací lupu do požadované pozice. Nastavitelné rameno bylo navrženo tak, aby se přizpůsobilo jakékoliv poloze.

2. Chcete-li vyměnit žárovkou, musí být přiložen transparentní kryt (síla 2 mm).
3. Nikdy nenechávejte objektiv vystaven přímému slunečnímu záření. Hrozí nebezpečí požáru!
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, kontaktujte naše zákaznické centrum, nebo autorizovaný servis.
5. Pokud svítlna již nefunguje z důvodu opotřebovanosti, kontaktujte výrobce, prodejce.

Využití:

Ideální pro profesionály, domácí kutily, do dílen a salonů.
Užitečné pro lidi pracující v

Instalace a provoz:

1. Před použitím lampy odstraňte obal.
2. Vložte zástrčku do zásuvky. Svítlna je připravena k použití.
3. Zapněte lampu pomocí

Upozornění:

1. Lampa je určena pouze pro vnitřní používání, nikoliv venku.